

**Garant****TCMT 16T308, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260988 HB725-1
GTIN	4062406765804
Clasa articolului	21G

**Descriere**

TCMT 16T308 HB725-1 Categorie: HB725-1

Sfârșmător de așchii: UM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 250 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	UNI
Categorie	HB725-1
Avans $f$	0,05 - 0,5 mm/rot
Toleranță	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T308

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	UM1
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 250 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire