

Garant**VBMT 160408, Categorie: HB7130-2**

Date comandă

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 261154 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406769246 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

VBMT 160408 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|----------------|
| Categorie | HB7130-2 |
| Aplicația principală | M |
| Sfărâmător de aşchii | VS |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | VBMT 160408 |
| Condiție de tăiere | ușor întrerupt |
| Rază la colț | 0,8 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 80 - 270 m/min |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Avans f | 0,1 - 0,3 mm/rot |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |