

**Garant****VC.T 160408, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	261374 HB7130-2
GTIN	4062406769260
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VC.T 160408 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de aşchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	M
Toleranță	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tășuri	2
Materialul sculei	Carbură

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 270 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Categorie	HB7130-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160408
Sfărâmător de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire