



Dispozitiv de tăiat DP50 pentru țevi HT, Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	818190 1
GTIN	4003773087809
Clasa articolului	86A

Descriere

Execuție:

Corpul sculei este din plastic armat cu fibră de sticlă. Lamă reversibilă care se poate schimba fără scule, din oțel de înaltă calitate pentru rulmenți. Ghidare optimă a țevelor și tăiere ușoară datorită rotelor cu lagăr de alunecare și cu autoreglare. Datorită lamei tăietoare cu arc, nu este necesară o ajustare solicitantă în timpul tăierii.

Avantaj:

O sculă, două funcții, trei diametre. **Debitați și șanfrenați ușor și curat într-un singur pas de lucru conductele obișnuite de apă reziduală, din plastic.** Tăiere netedă: Fără ajustare, fără debavurare și cu pericol redus de blocaje sau de deteriorare a etanșării.

Aplicație:

Taie țevi HT și multe alte țevi din material plastic cu Ø 32, 40 sau 50 mm și cu o grosime de până la 2,4 mm a pereților. Poziționare ușoară datorită vederii libere a punctului de debitare. Este posibilă tăierea de finisare sau tăierea fină de la o lungime de cca 10 mm.

Piese de schimb:

Pentru lame de schimb, vezi Cod 818191 Ref. 1 și ax de înlocuire rapidă de rezervă Cod 818192 Ref. 1.

Descriere tehnică

Pentru Ø exterior al țevii	32 mm
Pentru Ø exterior al țevii	40 mm
Pentru Ø exterior al țevii	50 mm

Greutate	294 g
Lungime	202 mm
Recomandat pentru materiale tip țeavă	Alamă
Recomandat pentru materiale tip țeavă	din aluminiu
Recomandat pentru materiale tip țeavă	Cupru
Recomandat pentru materiale tip țeavă	VA
Tip produs	Dispozitive de tăiat țevi

Accesorii

Lamă de schimb Tip 1	818191 1
Ax cu înlocuire rapidă de schimb Tip 1	818192 1