

**Dispozitiv de tăiat țevi TubiX® cu ajustare rapidă, Pentru Ø până la: 76mm****Date comandă**

Numărul de comandă	818380 76
GTIN	4003773088127
Clasa articolului	86A

Descriere**Execuție:**

Carcasă metalică ușoară și durabilă din magneziu, cu role de ghidare cu rulment cu ace și roată de tăiere. Debavurator manual retractabil în corp. Rotiță de tăiat de schimb, inclusă.

Avantaj:

Suținere autonomă și prindere la țevi cu ajutorul **reglării rapide QuickLock**.

· **Poziționări rapide și precise ale roții de tăiere pentru diferite diametre ale țevii.**

Aplicație:

Universal, pentru tăierea țevelor din **cupru, aluminiu și a celor din INOX cu pereți subțiri** (grosimea pereților de până la 2 mm).

Piese de schimb:

Rotiță de tăiat de schimb cu rulment cu ace și ax cu schimbare rapidă, vezi Cod 818385.

Descriere tehnică

Alezaj rotiță de tăiat	7,8 mm
Ø rotiță de tăiat	20 mm
Lățime rotiță de tăiat	6,2 mm
Pentru Ø exterior al țevii	6 - 76 mm
Denumirea producătorului	TubiX
Greutate	865 g
Lungime	260 mm

Lățime	100 mm
Înălțime	42 mm
Tip produs	Dispozitive de tăiat țevi

Accesorii

Rotiță de tăiat de schimb Tip 1	818385 1
---------------------------------	----------