

KERN**Balanță de numărare, tip CIB, Plajă maximă de cântărire: 15kg**

Date comandă

Numărul de comandă	479541 15
GTIN	4045761214828
Clasa articolului	47D

Descriere

Execuție:

- **Balanță precisă de numărare cu optimizare automată a referinței (îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății parțiale).**
- **Număr de bucăți țintă, respectiv greutate țintă programabilă cu semnal acustic.**
- **Memorie pentru sumele numărate, pentru însumarea pieselor identice, în cantitate totală și greutate totală.**
- **Se poate opta pentru numărul de bucăți de referință sau pentru greutatea de referință.**
- **Este posibilă alimentarea prin rețea sau cu acumulator.**
- **Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon externă, livrabilă la cerere).**
- **1, 5, 10, 20 buc. Comutarea afișajului de la bucată la greutate.**

Feedback acustic sau optic în cazul în care rezultatul cântăririi este în afara limitelor prestabilite.

Livrare:

Inclusiv adaptor de rețea 230 V / 50 Hz, acumulator, husă de protecție.

Descriere tehnică

Greutate netă	4 kg
Timp de răspuns (de amorsare a oscilațiilor)	2 s
Tensiune nominală	240 V

Dimensiuni platou cântar	315×215 mm
Adâncime	330 mm
Greutate minimă pe bucată	5 g
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Citire	1 g
Lățime	350 mm
Liniaritate	±3 g
Înălțime	120 mm
Plajă maximă de cântărire	15 kg
Reproductibilitate	1 g
Calibrarea	K2
Tip produs	Balanță de numărat

Servicii

Calibrare DAkkSCântar Plajă maximă de cântărire 50	027710 50
CalibrareCântar Plajă maximă de cântărire 50 kg	027700 50