

HEDI

Tambur pentru cablu din plastic compact, Mărime coadă: 25N



Date comandă

Numărul de comandă	081103 25N
GTIN	4003644024179
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică.

Tambur HEDI® compact și de înaltă calitate din plastic, cu un diametru de 250 mm și cu caracteristici ergonomice și de siguranță.

- **Înclinare de 7 grade pentru o gardă la sol mai mare și o purtare confortabilă.**
- **Suport detașabil pentru cabluri și ghidare pentru o direcționare optimă a cablurilor.**
- **Se poate monta simplu pe perete.**

Aprobată pentru utilizarea permanentă în aer liber și în spații umede.

Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine cu $\varnothing > 1$ mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 44
-----------------------	-------

Număr de prize	3
Structura cablului	3G1,5
Putere nominală (desfășurat)	3500 (16 A) W
Materialul cablului	Cauciuc neopren
Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI
Tensiune nominală	250 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Sistem de diagnoză disponibil	da
Clasa cablului	H07RN-F
Lungimea cablului	25 m
Carcasă materiale	plastic
Tip produs	Tambur pentru cabluri