

## HEDI

### Tambur pentru cablu din plastic compact, pentru F, B, PL CZ, Mărime coadă: 50N



#### Date comandă

Numărul de comandă	081104 50N
GTIN	4003644024117
Clasa articolului	08B

#### Descriere

##### Execuție:

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică.

Tambur HEDI® compact și de înaltă calitate din plastic, cu un diametru de 250 mm și cu caracteristici ergonomice și de siguranță.

- **Înclinare de 7 grade pentru o gardă la sol mai mare și o purtare confortabilă.**
- **Suport detașabil pentru cabluri și ghidare pentru o direcționare optimă a cablurilor.**
- **Se poate monta simplu pe perete.**

Aprobată pentru utilizarea permanentă în aer liber și în spații umede.

##### Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine cu  $\varnothing > 1$  mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Clasă de protecție IP: IP 44

Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii: Categoria 2 (K2) conform BGI

Putere nominală (desfășurat): 3500 (16A) W

Clasa cablului: H07RN-F

Structura cablului: 3G1,5  
Materialul cablului: Cauciuc  
Lungimea cablului: 50 m  
Număr de prize: 3

## Descriere tehnică

Carcasă materiale	plastic
Putere nominală (desfășurat)	3500 (16A) W
Clasa cablului	H07RN-F
Lungimea cablului	50 m
Număr de prize	3
Clasă de protecție IP	IP 44
Tensiune nominală	250 V
Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI
Structura cablului	3G1,5
Materialul cablului	Cauciuc
Sistem de diagnoză disponibil	da
Tip produs	Tambur pentru cabluri