


Garant**CC.T 09T302, Categorie: HU7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260056 HU7315-1
GTIN	4062406769826
Clasa articolului	21G

Descriere

CCMT 09T302 HU7315-1 Categorie: HU7315-1
Sfărâmbător de așchii: AF
Toleranță: G
Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,5 mm
Avans f : 0,03 - 0,1 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 600 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmbător de așchii	AF
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,2 mm
Toleranță	G
Numărul de schimbări / tășuri	2

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 09T302
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,5 mm
Categorie	HU7315-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 600 m/min
Aplicația principală	N
Strat de acoperire	neacoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire