

Garant**CCGT 120402, Categorie: HU7315-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260062 HU7315-1
GTIN	4062406769833
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 120402 HU7315-1 Categorie: HU7315-1

Sfârâmător de aşchii: AF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,5 mmAvans f : 0,03 - 0,1 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 600 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,5 mm
Toleranță	G
Aplicația principală	N
Rază la colț	0,2 mm

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 600 m/min
Sfărâmbător de aşchii	AF
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 120402
Categorie	HU7315-1
Condiție de tăiere	continuă
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire