

Garant**CC.T 09T302, Categorie: HB7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260056 HB7315-1
GTIN	4062406769918
Clasa articolului	21G

Descriere

CCMT 09T302 HB7315-1 Categorie: HB7315-1

Sfârâmtător de așchii: AF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,5 mmAvans f : 0,03 - 0,1 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 600 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	N
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 600 m/min
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,5 mm

Sfărâmat	AF
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Toleranță	G
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 09T302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7315-1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire