


Garant**CC.T 120404, Categorie: HB7315-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260064 HB7315-1
GTIN	4062406769949
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 120404 HB7315-1 Categorie: HB7315-1

Sfârâmător de aşchii: AF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,5 mmAvans f : 0,03 - 0,1 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 600 m/min

Descriere tehnică

Toleranță	G
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	N
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,5 mm
Categorie	HB7315-1

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 600 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 120404
Sfărâmător de așchii	AF
Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire