

Garant**DC.T 11T304, Categorie: HB7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260359 HB7315-1
GTIN	4062406769963
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T304 HB7315-1 Categorie: HB7315-1
Sfărâmbător de aşchii: AF
Toleranță: G
Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,6 mm
Avans f : 0,03 - 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 600 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmbător de aşchii	AF
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	N
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Toleranță	G
Condiție de tăiere	continuă

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 11T304
Categorie	HB7315-1
Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 600 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,6 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire