

JEPSON POWER**Drytech® Disc de circular Ø 203 mm, Număr de dinți: 54****Date comandă**

Numărul de comandă	078243 54
GTIN	4260052468104
Clasa articolului	07E

Descriere**Execuție:**

Optim pentru tăierea grătarelor metalice și a grilajelor, a tablelor trapezoidale, a profilurilor, a canalelor pentru cabluri, obturatoare de tubulatură etc. Având 1,0 până la 1,7 mm, pânzele de ferăstrău LBS sunt sensibil mai subțiri decât pânzele obișnuite de ferăstrău. Prin urmare, acestea economisesc material, sunt mai eficiente și mai rapide. Economie de energie și deci o performanță sporită a acumulatorului. Viteză de așchiere de max. 4000 U/min.

Descriere tehnică

De utilizat pe materialele	INOX
Lățime de tăiere B	1,7 mm
Număr de dinți	54
Ø găurii	25,4 mm
Ø foii D	203 mm
Tip produs	Disc de circular

