

JEPSON POWER**Drytech® Disc de circular Ø 203 mm, Număr de dinți: 48****Date comandă**

Numărul de comandă	078243 48
GTIN	4260052466780
Clasa articolului	07E

Descriere**Execuție:**

Optim pentru tăierea grătarelor metalice și a grilajelor, a tablelor trapezoidale, a profilurilor, a canalelor pentru cabluri, obturatoare de tubulatură etc. Având 1,0 până la 1,7 mm, pânzele de ferăstrău LBS sunt sensibil mai subțiri decât pânzele obișnuite de ferăstrău. Prin urmare, acestea economisesc material, sunt mai eficiente și mai rapide. Economie de energie și deci o performanță sporită a acumulatorului. Viteză de așchiere de max. 3800 U/min.

Descriere tehnică

Ø foii D	203 mm
Număr de dinți	48
De utilizat pe materialele	Steel
Lățime de tăiere B	1,2 mm
Ø găurii	25,4 mm
Tip produs	Disc de circular

