

Garant**VC.T 110302, Categorie: HB7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261364 HB7315-1
GTIN	4062406770037
Clasa articolului	21G

Descriere

VCMT 110302 HB7315-1 Categorie: HB7315-1

Sfărâmbător de aşchii: AF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 1,5 mmAvans f : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 600 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de aşchii	AF
Numărul de schimbări / tăşuri	2
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 1,5 mm
Materialul sculei	Carbură

Toleranță	G
Categorie	HB7315-1
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 600 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	N
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 110302
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire