

Garant**VC.T 160408, Categorie: HB7315-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261374 HB7315-1
GTIN	4062406770082
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 160408 HB7315-1 Categorie: HB7315-1

Sfârâmtor de aşchii: AF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 1,5 mm

Avans f: 0,03 - 0,25 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 600 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 1,5 mm
Categorie	HB7315-1
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	N
Rază la colț	0,8 mm
Sfârâmtor de aşchii	AF

Toleranță	G
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 600 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 160408
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire