

Garant**VC.T 110304, Categorie: HB7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261366 HB7315-1
GTIN	4062406770068
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 110304 HB7315-1 Categorie: HB7315-1
Sfârâmtor de aşchii: AF
Toleranță: G
Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 1,5 mm
Avans f : 0,03 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 600 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroşare	Finisare
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 1,5 mm
Numărul de schimbări / tăşuri	2
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 600 m/min
Sfârâmtor de aşchii	AF
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 110304

Categorie	HB7315-1
Materialul sculei	Carbură
Toleranță	G
Condiție de tăiere	continuuă
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	N
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire