

Garant**ZCMX 130404, Categorie: HBZ120**

Date comandă

Numărul de comandă	268443 HBZ120
GTIN	4062406770174
Clasa articolului	21E

Descriere

ZCMX 130404 HBZ120 Categorie: HBZ120

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 200 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HBZ120
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Avans strunjire	0,1 - 0,3 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 200 m/min
Avans găurire	0,03 - 0,12 mm
Aplicația principală	M

Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 130404
Rază la colț	0,4 mm
recomandat pentru \varnothing sculei D _c	25 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire