

**Garant****Lamă de retezare, neutru, Înălțimea lamei h<sub>5</sub> / lățime de canelare w: 19/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273781 19/2
GTIN	4062406769895
Clasa articolului	21W

**Descriere****Aplicație:**

În combinație cu plăcuțe de retezare Cod 273656 – 273749.

**Adaptat pentru:**

Suport Cod 273984 – 273994 sau 319132 – 319133 (Suport VDI).

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Notă:**

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lățimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lățimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi. După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

**Descriere tehnică**

Pentru Ø maxim al piesei	40 mm
Înălțimea lamei h <sub>5</sub>	19 mm
Lățime de canelare w	2 mm
Lungimea totală L	96 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu

Tip produs

Lamă pentru retezare