

Garant**Lamă de retezare, neutru, Înălțimea lamei h₅ / lățimea de canelare w: 32/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273781 32/2
GTIN	4062406770334
Clasa articolului	21W

Descriere**Aplicație:**

În combinație cu plăcuțe de retezare Cod 273656 – 273749.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273984 – 273994 sau 319132 – 319133 (Suport VDI).

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lățimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lățimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi. După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

Descriere tehnică

Înălțimea lamei h ₅	32 mm
Pentru Ø maxim al piesei	60 mm
Lățime de canelare w	2 mm
Lungimea totală L	150 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu

Tip produs

Lamă pentru retezare