



Pistol manual de nituit GBM 40-R, Tip: GBM40R



Date comandă

Numărul de comandă	770270 GBM40R
GTIN	4007081092494
Clasa articolului	74A

Descriere

Execuție:

Design compact pentru o bună accesibilitate la piesa de prelucrat. Transmitere foarte bună a forței datorită funcției de clichet. Schimbare rapidă a dornurilor filetate și a duzelor, fără scule.

Livrare:

Duze / dornuri filetate M5; M6; M8 și M10. În cutie din plastic stabilă.

Lungimea totală: 212 mm

Pentru piulițele niturilor oarbe (toate materialele): M3 – M10

Pentru piulițele niturilor oarbe (oțel / Alu): M3 – M12

Greutate: 1250 g

Descriere tehnică

Pentru piulițele niturilor oarbe (toate materialele)	M3 – M10
Denumirea producătorului	GBM 40-R
Lungimea totală	212 mm
Pentru piulițele niturilor oarbe (oțel / Alu)	M3 – M12
Greutate	1250 g

Tip produs

Clește manual de nituit