

Garant**Burghie din carbură, pentru beton, Ø burghiului: 6mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 786070 6 |
| GTIN | 4062406773410 |
| Clasa articolului | 71C |

Descriere**Execuție:**

Burghiu echipat cu plăcuțe din carbură cu duritate mare și lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului, rezultat la găurire.

Perforator cu percuție și burghiu cu plăcuță puternică din carbură.

Aplicație:

Mai ales pentru **execuția găurilor pentru dibluri** în beton, zidărie, piatră naturală și artificială. Și pentru găurire în lemn de esență tare și moale, mase plastice, acril și ceramică. Potrivit și pentru găurirea oțelului călit datorită corectării tăișului.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Lungimea spiralei | 60 mm |
| Lungimea totală | 100 mm |
| Ø cozii | 6 mm |
| Ø burghiului | 6 mm |
| Materialul sculei | Carbură |
| Standard | ISO 5468 |
| Standard | DIN 8039 |
| Utilizare cu percuție / fără percuție | Găurire cu percuție |
| Coadă tip | Coadă cilindrică |
| Tip produs | Burghiu pentru piatră |

