

Garant**Burghie din carbură, pentru beton, Ø burghiului: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	786070 14
GTIN	4062406773472
Clasa articolului	71C

Descriere**Execuție:**

Burghiu echipat cu plăcuțe din carbură cu duritate mare și lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului, rezultat la găurire.

Perforator cu percuție și burghiu cu plăcuță puternică din carbură.

Aplicație:

Mai ales pentru **execuția găurilor pentru dibluri** în beton, zidărie, piatră naturală și artificială. Și pentru găurire în lemn de esență tare și moale, mase plastice, acril și ceramică. Potrivit și pentru găurirea oțelului călit datorită corectării tăișului.

Descriere tehnică

Lungimea totală	150 mm
Ø cozii	10 mm
Lungimea spiralei	85 mm
Ø burghiului	14 mm
Materialul sculei	Carbură
Standard	ISO 5468
Standard	DIN 8039
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	Coadă cilindrică
Tip produs	Burghiu pentru piatră

