

Garant

GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibrațiilor, 15×D, Sistem / Ø cozii: GL/16



Date comandă

Numărul de comandă	264874 GL/16
GTIN	4062406770198
Clasa articolului	29E

Descriere

Execuție:

Coadă armată cu carbură.

Livrare:

Reducție pentru racord lichid de răcire.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ cozii} + \text{decalaj central } L_3 \text{ cap de strunjit.}$

Orientare comodă a barei de alezat datorită capului de strunjit Cod .265001.

Răcire interioară: da

Sistem: GL

Lungimea totală L: 268 mm

Zonă fără prindere S: 102 mm

Lungime de prindere recomandată: 64 mm

Set de șuruburi de montaj: 269026 1

Descriere tehnică

Set de șuruburi de montaj	269026 1
Lungime de prindere recomandată	64 mm
Sistem	GL
Zonă fără prindere S	102 mm
Lungimea totală L	268 mm
Serie	Master Mute

Adâncime de strunjire interioară până la	15×D
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară