

**Set de scule pentru montaj, 59 buc. în rucsac pentru scule, Număr de piese: 59****Date comandă**

Numărul de comandă	686016 59
GTIN	4062406773199
Clasa articolului	66H

Descriere**Execuție:**

Gențile textile de calitate prevăzute cu game practice de scule sunt partenerul dvs. în sarcinile de lucru de zi cu zi.

Livrare:

Șubler: 1 buc. Cod 410625 Ref. 150

Ruletă: 1 buc. Cod 462010 Ref. 5

Chei fixe duble: câte 1 buc. Cod 610950 Ref. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19

Set de șurubelnițe unghiulare hexagonale lungi, cu cap sferic: 1 buc. Cod 627225 Ref. 9 (1,5 – 10 mm)

Set de chei tubulare 1/4 inch: 1 buc. Cod 630368 Ref. 6 (29 de piese)

Șurubelniță pentru fantă: câte 1 buc. Cod 660701 Ref. 3, 4, 7

Șurubelniță pentru Phillips: câte 1 buc. Cod 668401 Ref. 0, 1, 2

Clește combinat: 1 buc. Cod 702995 Ref. 180

Clește pentru instalatori: 1 buc. Cod 706145 Ref. 250

Clește cu fălci rotunde plate, curbat la vârf: 1 buc. Cod 713595 Ref. 200

Clești cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 725245 Ref. 160

Ciocan de lăcătușerie: 1 buc. Cod 750125 Ref. 300

Chei franceze: 1 buc. Cod 813961 Ref. 200

Cuțit universal: 1 buc. Cod 845039 Ref. 160

Lanterna De Buzunar Cu Led Si Baterii: 1 buc. Cod 081437 Ref. BLACK

Rucsac textil pentru scule: 1 buc. Cod 692267 Ref. 1

Notă:

Unealta este furnizată slăbită.

Descriere tehnică

Număr de piese	59
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Tip produs	Trusă de scule

Accesorii

Cuțite universale cu mâner din zinc turnat sub presiune 18 mm Lungimea totală 160 mm	845039 160
Clește de tăiere laterală șlefuit, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	725245 160
Rucsac textil pentru scule Tip 1	692267 1
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 3 mm	660701 3
Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, șlefuit, cu manșoane de prindere Lungimea totală 200 mm	713595 200
Lanternă de buzunar cu LED cu baterii Culoarea BLACK	081437 BLACK
Cheie fixă dublă Deschideri 18X19 mm	610950 18X19
Set de chei unghiulare hexagonale nichelate Număr de șurubelnițe 9	627225 9
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 7 mm	660701 7
Șublercu blocare instantanee Domeniu de măsurare 150 mm	410625 150

Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 29 buc. Tip 6	630368 6
Ruletă Lungimea benzii 5 m	462010 5
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea fantei în cruce 1	668401 1
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea fantei în cruce 2	668401 2
Cheie fixă dublă Deschideri 8X9 mm	610950 8X9
Clește pentru instalatori fosfatat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 250 mm	706145 250
Cheie fixă dublă Deschideri 16X17 mm	610950 16X17
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea fantei în cruce 0	668401 0
Cheie fixă dublă Deschideri 10X11 mm	610950 10X11
Cheie fixă dublă Deschideri 12X13 mm	610950 12X13
Clește universal din vanadiu, rectificat, cu manșoane de prindere din două componente Lungimea totală 180 mm	702995 180
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 4 mm	660701 4
Ciocan de lăcătușerie Greutate fără coadă 300 g	750125 300
Cheie franceză cu manșon de prindere Lungimea totală 200 mm	813961 200