

Garant

GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibrațiilor, 15×D, Sistem / Ø cozii: QC/20



Date comandă

Numărul de comandă	264898 QC/20
GTIN	4062406770204
Clasa articolului	29E

Descriere

Execuție:

Coadă armată cu carbură.

Livrare:

Reducție pentru racord lichid de răcire.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ cozii} + H + \text{decalaj central } L_3 \text{ cap de strunjit.}$

Orientare comodă a barei de alezat datorită capului de strunjit Cod .265001.

Răcire interioară: da

Sistem: QC

Lungimea totală L: 340 mm

Zonă fără prindere S: 118 mm

Lungime de prindere recomandată: 80 mm

Set de șuruburi de montaj: 269026 1

Descriere tehnică

Conector pentru racord de agent de răcire	269208
Sistem	QC
Furtun de legătură pentru înaltă presiune	269207
Zonă fără prindere S	118 mm
Lungime de prindere recomandată	80 mm
Set de șuruburi de montaj	269026 1

Lungimea totală L	340 mm
Serie	Master Mute
Adâncime de strunjire interioară până la	15×D
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară