

Garant

GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibrațiilor, 15×D, Sistem / Ø cozii: DM/60



Date comandă

Numărul de comandă	264938 DM/60
GTIN	4062406773656
Clasa articolului	29E

Descriere

Execuție:

Coadă armată cu carbură.

Livrare:

Reducție pentru racord lichid de răcire.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø cozii} + H + \text{decalaj central } L_3 \text{ cap de strunjit.}$

Orientare comodă a barei de alezat datorită capului de strunjit Cod .265001.

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Lungimea totală L: 1040 mm

Deplasare a axei H corp de bază: 10 mm

Zonă fără prindere S: 333 mm

Lungime de prindere recomandată: 240 mm

Set de șuruburi de montaj: 269026 3

Descriere tehnică

Deplasare a axei H corp de bază	10 mm
Furtun de legătură pentru înaltă presiune	269207
Zonă fără prindere S	333 mm
Sistem	DM
Lungime de prindere recomandată	240 mm

Set de șuruburi de montaj	269026 3
Conector pentru racord de agent de răcire	269208
Lungimea totală L	1040 mm
Serie	Master Mute
Adâncime de strunjire interioară până la	15×D
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară