

Garant

GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibrațiilor, 15×D, Sistem / Ø cozii: DM/40



Date comandă

Numărul de comandă	264938 DM/40
GTIN	4062406773632
Clasa articolului	29E

Descriere

Execuție:

Coadă armată cu carbură.

Livrare:

Reducție pentru racord lichid de răcire.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø cozii} + H + \text{decalaj central } L_3 \text{ cap de strunjit.}$

Orientare comodă a barei de alezat datorită capului de strunjit Cod .265001.

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Lungimea totală L: 668 mm

Zonă fără prindere S: 224 mm

Lungime de prindere recomandată: 160 mm

Set de șuruburi de montaj: 269026 3

Descriere tehnică

Sistem	DM
Zonă fără prindere S	224 mm
Set de șuruburi de montaj	269026 3
Conector pentru racord de agent de răcire	269208
Lungime de prindere recomandată	160 mm
Furtun de legătură pentru înaltă presiune	269207

Lungimea totală L	668 mm
Serie	Master Mute
Adâncime de strunjire interioară până la	15×D
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară