

Garant GRIDLINE

Sertar ESD, 12×20G, Înălțime frontală a sertarului: 100mm**Date comandă**

Numărul de comandă	972035 100
GTIN	4062406769789
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu construcție stabilă din oțel, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Mânere aluminiu. Sertare cu ștanțări pentru prinderea barelor despărțitoare cu fante la intervale de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarului de 75 mm).

Adaptat pentru:

Toate carcusele ESD 16G.

Culoare:

Corp sertare și parte frontală în gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere ESD.**

Descriere tehnică

Înălțimea frontală	100 mm
Adâncimea utilă în G	20
Lățimea utilă în G	12
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Înălțimea utilă	75 mm
Adâncime utilă	500 mm
Lățime utilă	300 mm

cu deblocare individuală a sertarelor	nu
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	12×20G
Tip produs	Sertar