

Garant GRIDLINE

Carcasă ESD 16G pentru autoechipare cu sertare mobilă, 12×20G, înălțime carcasă: 500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	972032 500
GTIN	4062406769758
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru sertare cu construcție stabilă din oțel. **Pentru sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți (role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă) Ø 125 mm cu **roți conductoare și rezistente la abraziune**.

Aplicație:

Carcasă pentru sertare pentru echiparea individuală a Workstation Cod 972010 – 972015 sau pentru bancuri de lucru ESD Cod 972150 – 972185.

Culoare:

Corp gri deschis similar RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD**.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex., capacele de acoperire) și mânerul sunt neconductibile ESD. La montarea sertarelor în carcasă, trebuie să se aibă în vedere ca suma înălțimilor frontale individuale ale sertarelor să fie egală cu înălțimea utilă a carcasei.

Descriere tehnică

Lățime în G	12
Înălțimea utilă	425 mm
Execuție	pentru echiparea individuală
Execuție	mobilă
Lățime	400 mm
Adâncime	650 mm
Înălțime	700 mm
Adâncime în G	20
Capacitate portantă maximă	250 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	12×20G
Tip produs	Carcasă dulap de scule