

Garant GRIDLINE**Sertar ESD cu închidere individuală cu o singură mână, 12×20G, Înălțime frontală a sertarului: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	972036 150
GTIN	4062406773861
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu construcție stabilă din oțel, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Mânere aluminiu. Sertare cu ștanțări pentru prinderea barelor despărțitoare cu fante la intervale de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarului de 75 mm).

**Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului** – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Obligatoriu pentru toate cărucioarele de montaj sau pentru carcasele și bancurile de lucru mobile.

**Adaptat pentru:**

Toate carcasele ESD 16G.

**Culoare:**

Corp sertare și parte frontală în gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere ESD.**

**Descriere tehnică**

Adâncimea utilă în G	20
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Lățimea utilă în G	12
Înălțimea frontală	150 mm

Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Înălțimea utilă	125 mm
Adâncimea utilă	500 mm
Lățimea utilă	300 mm
cu deblocare individuală a sertarelor	da
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	12×20G
Tip produs	Sertar