

Garant GRIDLINE

**Sertar ESD cu închidere individuală cu o singură mână, 12×20G, Înălțime frontală a sertarului: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	972036 125
GTIN	4062406773854
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu construcție stabilă din oțel, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Mânere aluminiu. Sertare cu ștanțări pentru prinderea barelor despărțitoare cu fante la intervale de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarului de 75 mm).

**Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului** – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Obligativu pentru toate cărucioarele de montaj sau pentru carcasele și bancurile de lucru mobile.

**Adaptat pentru:**

Toate carcasele ESD 16G.

**Culoare:**

Corp sertare și parte frontală în gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere ESD.**

**Descriere tehnică**

Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Lățimea utilă în G	12
Înălțimea utilă	100 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg

Adâncimea utilă în G	20
Înălțimea frontală	125 mm
Lățimea utilă	300 mm
Adâncime utilă	500 mm
cu deblocare individuală a sertarelor	da
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	12×20G
Tip produs	Sertar