

Taburet ergonomic UP pentru birou, Culoare scaun: GREY



Date comandă

Numărul de comandă	965416 GREY
GTIN	4016849583976
Clasa articolului	96B

Descriere

Execuție:

Taburet pentru poziție șezând dinamică. Cu posibilitate de deplasare laterală datorită plăcii de bază (360°) rotunjite și antiderapante, ceea ce permite scaunului o înclinare de până la 10°. Cadru din plastic cu arc de siguranță sub presiune, reglare pe înălțime prin tragerea curelei roșii de mână.

Sunt incluse perne pentru șezut, moi, robuste și durabile, cu partea anterioară aderentă, 100% poliester, lavabile până la 30 °C.

Locul de așezat și suport de culoare gri bazalt, RAL 7012, corpul taburetelui este negru, iar pernele pentru șezut în gri-cuarț.

Standard:

DIN 68877

Descriere tehnică

Greutate	4,3 kg
Capacitate portantă	120 kg
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Culoarea materialului scaunului	gri-cuarț

Ø scaunului	280 mm
Materialul piciorului în stea	plastic
Materialul suprafeței de așezare	Stofă
Ø picior de sprijin	330 mm
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	450 - 630 mm
Tip produs	Taburet