

# AEG

## Șurubelniță cu percuție, Tip: BSS18MTF12



### Date comandă

Numărul de comandă	074016 BSS18MTF12
GTIN	4058546374570
Clasa articolului	07A

### Descriere

#### Execuție:

Cheie puternică cu percuție 18 V cu portsculă cu pătrat de 1/2 inch.

- **Iluminare cu LED a spațiului de lucru.**
- **Mâner acoperit cu Softgrip.**
- **Cârlig pentru curea.**
- **Reglarea cuplului în 4 trepte, inclusiv AutoStop pentru strângerea și slăbirea optimă a piulițelor roților.**
- **Motor fără perii.**

#### Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător, în cutie.

#### Notă:

Acumulator de schimb disponibil cu Cod 073846- 073848. Seturi de pornire cu acumulator cu Cod 073844.

### Descriere tehnică

Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Număr de acumuloare incluse	0

Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Momentul maxim	785 Nm
Număr de percuții	0 - 3800 min <sup>-1</sup>
Tensiunea acumulatorului	18 V
Denumirea producătorului	BSS18MTF12
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M16
Tip acumulator	Litiu-Ion
Utilizare tipică	Heavy Duty
Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Greutate	1,65 kg
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	AEG Tip AS 18 V
Tip produs	Șurubelniță cu percuție