

AEG

Polizoare unghiulare cu acumulator, Tip: BEWS18BLPX



Date comandă

Numărul de comandă	077125 BEWS18BLPX
GTIN	4058546223649
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular fără perii performant, 18 V, cu structură compactă.

- **Reglare rapidă a elementului de protecție**
- **Lumină de avertizare cu LED, pentru protecția la suprasarcină**
- **Carcasă metalică plată și robustă a angrenajului, pentru lucrări în locuri greu accesibile**

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător, în cutie.

Notă:

Pentru acumulatori de schimb recomandați, consultați Cod 073846 - 073848. Seturi de pornire cu acumulator la Cod 073844.

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune: AEG Tip AS 18 V

Denumirea producătorului: BEWS18-125BLPX

Tensiunea acumulatorului: 18 V

Turație maximă: 11000 min⁻¹

Ø maxim al discurilor: 125 mm

Adâncimea maximă de tăiere: 22 mm

Greutate: 2,3 kg

Descriere tehnică

Adâncimea maximă de tăiere	22 mm
Denumirea producătorului	BEWS18-125BLPX
Stop Kickback	nu
Pornire lină	nu
Tensiunea acumulatorului	18 V
Înterupător de siguranță	da
Blocaj contra repornirii	da
Ø maxim al discurilor	125 mm
Greutate	2,3 kg
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	AEG Tip AS 18 V
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Protecție la suprasarcină	da
Turație maximă	11000 min ⁻¹
Tip produs	Polizoare unghiulare