

**Garant****Stație de lucru ESD reglabilă electric pe înălțime Capacitate portantă max. 250 kg, placă ESD, Tip: 1250/S****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 972017 1250/S |
| GTIN               | 4062406773595 |
| Clasa articolului  | 9GG           |

**Descriere****Execuție:**

Spațiu de lucru ESD cu reglare electrică pe verticală. Soclu neconductibil cu unitate de ridicat, cu bare de distanțare transversale, lateral și posterior, în scopul stabilizării. Placă ESD de 50 mm grosime, conductibilă în volum. Panoul de comandă nu este ESD. Blat de lucru cu tablă forfecată, conductibil, gri deschis similar RAL 7035, este posibilă montarea în serie.

**Culoare:**

Picioare reglabile pe înălțime, în negru, bare transversale în antracit 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Recomandare:**

Activități ușoare de montaj pentru lucrul șezând sau în picioare.

**Notă:**

Datorită forței portante maxime, trebuie folosite doar carcase mobile. Evitați montarea carcaselor sub blatul de lucru. Alte componente reduc corespunzător capacitatea portantă. Complet montat la livrare.

**Descriere tehnică**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Blat de lucru grosime  | 50 mm  |
| Blat de lucru adâncime | 750 mm |
| Greutate               | 98 kg  |

|   |               |
|---|---------------|
| Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la | 720 - 1200 mm |
| Forță portantă maximă   | 250 kg        |
| Adâncime  | 750 mm        |
| Viteza cursei   | 38 mm/s       |
| Blat de lucru lungime   | 1250 mm       |
| Lățime  | 1250 mm       |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 250 kg        |
| Model cu reglare pe înălțime  | Electric      |
| Grosimea plăcii   | 50 mm         |
| caracteristică electrostatică   | EGB/ESD       |
| Tip produs  | Masa de lucru |