

Garant**Stație de lucru ESD reglabilă electric pe înălțime Capacitate portantă max. 250 kg, placă ESD, Tip: 1500****Date comandă**

Numărul de comandă	972017 1500
GTIN	4062406773601
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Spațiu de lucru ESD cu reglare electrică pe verticală. Soclu neconductibil cu unitate de ridicat, cu bare de distanțare transversale, lateral și posterior, în scopul stabilizării. Placă ESD de 50 mm grosime, conductibilă în volum. Panoul de comandă nu este ESD. Blat de lucru fără tablă forfecată, montarea în serie nu e posibilă.

Culoare:

Picioare reglabile pe înălțime, în negru, bare transversale în antracit 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Recomandare:

Activități ușoare de montaj pentru lucrul șezând sau în picioare.

Notă:

Datorită forței portante maxime, trebuie folosite doar carcase mobile. Evitați montarea carcaselor sub blatul de lucru. Alte componente reduc corespunzător capacitatea portantă. Complet montat la livrare.

Descriere tehnică

Blat de lucru lungime	1500 mm
Viteza cursei	38 mm/s
Adâncime	750 mm

Lățime	1500 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Forță portantă maximă	250 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	250 kg
Greutate	101 kg
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	610 - 1200 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	50 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Masa de lucru