



Aparat de măsurare a distanței cu laser, Tip: GLM100-25C



Date comandă

Numărul de comandă	465560 GLM100-25C
GTIN	4059952614298
Clasa articolului	46T

Descriere

Execuție:

Telemetru cu laser cu carcasă robustă, rezistentă la șocuri, cu protecție împotriva stropirii cu apă și a prafului. Display iluminat pe trei rânduri, pentru lizibilitate optimă. Laser de clasa 2 conform IEC 825-1. Precizie pe distanțe lungi. Transmiterea prin bluetooth a măsurătorilor la noua aplicație MeasureOn.

Execuție text publicitar:

Telemetru cu laser cu carcasă robustă, rezistentă la șocuri, cu protecție împotriva stropirii cu apă și a prafului. Display iluminat pe trei rânduri, pentru lizibilitate optimă. Laser de clasa 2 conform IEC 825-1. Filet stativ 1/4 inch. Senzorul integrat pentru înclinății 360° arată înclinăția unui obiect prin așezarea directă a carcasei și permite măsurarea indirectă a înălțimii. Obținerea imaginilor digitale cu vedere de sus, importarea și prelucrarea imaginilor existente cu vedere de sus, exportarea rezultatelor, precum și dimensionarea simplă a șantierului. Transfer de date prin Bluetooth®.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv geantă de protecție. Cu baterii Cod 081551 LR6.

Accesorii opționale:

Stand de măsurare Cod 468558

Descriere tehnică

Număr de baterii incluse	2
Greutate	230 g
Calcularea suprafeței și volumului	da
Interfață	Interfață Bluetooth
Serie	GLM100-25C
Alimentare cu energie electrică	081551 LR6
Senzor pentru înclinații (Clinometru)	360 grad
Lățime	64 mm
Apelarea ultimei măsurători	da
Precizie de măsurare	±1,5 mm
Măsurare indirectă (Pitagora)	da
Adunare / scădere	da
Vizor digital	da
Denumirea producătorului	GLM100-25C
Lungime	142 mm
Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Cu baterii
Înălțime	28 mm
Rază de acțiune	100 m
Filet pentru stativ	1/4 inch
Măsurare minimă / maximă	da
Clasă laser conform IEC 825-1	2
Tip produs	Aparat de măsurare a distanței

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6

081551 LR6