



Aparat de măsurare a distanței cu laser, Tip: GLM150-27C



Date comandă

Numărul de comandă	465560 GLM150-27C
GTIN	4059952614304
Clasa articolului	46T

Descriere

Execuție:

Telemetru cu laser cu carcasă robustă, rezistentă la șocuri, cu protecție împotriva stropirii cu apă și a prafului. Display iluminat pe trei rânduri, pentru lizibilitate optimă. Laser de clasa 2 conform IEC 825-1. Precizie pe distanțe lungi. Transmiterea prin bluetooth a măsurătorilor la noua aplicație MeasureOn.

Stocarea imaginilor în memoria internă și transmiterea imaginilor prin USB la PC. Acumulator Li-Ion care permite o flexibilitate ridicată și durabilitate.

Execuție text publicitar:

Telemetru cu laser cu carcasă robustă, rezistentă la șocuri, cu protecție împotriva stropirii cu apă și a prafului. Display iluminat pe trei rânduri, pentru lizibilitate optimă. Laser de clasa 2 conform IEC 825-1. Filet stativ 1/4 inch. Senzorul integrat pentru înclinății 360° arată înclinăția unui obiect prin așezarea directă a carcasei și permite măsurarea indirectă a înălțimii. Obținerea imaginilor digitale cu vedere de sus, importarea și prelucrarea imaginilor existente cu vedere de sus, exportarea rezultatelor, precum și dimensionarea simplă a șantierului. Transfer de date prin Bluetooth®.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv geantă de protecție. Incl. acumulator Li-Ion, cablu Micro-USB.

Accesorii opționale:

Stand de măsurare Cod 468558

Descriere tehnică

Număr de acumuloare incluse	1
Calcularea suprafeței și volumului	da
Greutate	210 g
Lungime	142 mm
Filet pentru stativ	1/4 inch
Capacitate acumulator	3,12 Ah
Senzor pentru înclinații (Clinometru)	360 grad
Măsurare indirectă (Pitagora)	da
Lățime	64 mm
Apelarea ultimei măsurători	da
Tensiune nominală	3,6 V
Precizie de măsurare	±1,5 mm
Măsurare minimă / maximă	da
Înălțime	28 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Adunare / scădere	da
Alimentare cu energie electrică	Acumulator Li-Ion
Rază de acțiune	150 m
Denumirea producătorului	GLM150-27C
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață Bluetooth
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Clasă de protecție IP	IP 54
Serie	GLM150-27C
Vizor digital	da
Clasă laser conform IEC 825-1	2

Tip produs

Aparat de măsurare a distanței