



## Laser cu linii încrucișate auto-nivelator GLL, Tip: 2-15G



### Date comandă

Numărul de comandă	468490 2-15G
GTIN	4059952511054
Clasa articolului	46T

### Descriere

#### Execuție:

Laser compact cu linii încrucișate, cu linii laser autonivelatoare. Aliniere rapidă orizontală și verticală a liniilor. Designul robust cu strat moale de material pe mâner protejează împotriva sarcinilor cu impact. Protejat împotriva prafului și a stropirii cu apă. Suplimentar două puncte normalei verticale.

O linie orizontală și 2 verticale 360° fac posibile numeroase aplicații în sensul realizării concomitent a marcării, îndreptării și nivelării la interior. Spațiu mare de lucru, de până la 120 m, cu ajutorul receptorului LR 7 Professional (accesorii). **Protecție IP64.** Structură robustă cu lentile încorporate și cu carcasă cu cauciuc pentru utilizarea în condiții solicitante de lucru. Fixare comodă, rapidă și sigură datorită suportului universal LB 10 Professional, care dispune de magneți foarte puternici.

**Linii de laser verzi** care permit o vizibilitate optimă chiar și în condiții de iluminat slab.

#### Funcționare:

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

4x baterie Cod 081561 LR6, suport universal LB 10, placă de reglaj-miră laser, geantă de protecție.

## Descriere tehnică

Înălțime	115 mm
Rază de acțiune	15 m
Filet pentru stativ	1/4 inch
Alimentare cu energie	Cu baterii
Denumirea producătorului	GLL 2-15 G
Număr de baterii incluse	4
Eroare de toleranță	±0,3 mm/m
Domeniu de nivelare	±4 grad
Clasa laserului	2
Greutate	570 g
Lungime	126 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Lățime	63 mm
Culoarea laserului	verde
Clasă de protecție IP	IP 64
Tip produs	Laser cu linii în cruce

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------