

HOLEX**Pereche de mănuși de protecție la temperaturi înalte și protecție împotriva tăieturilor, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094619 10 |
| GTIN | 4062406773397 |
| Clasa articolului | 02H |

Descriere**Execuție:**

HOLEX Mănuși de protecție termică și împotriva tăieturilor, cu tehnologie de tricotare cu finețe de 10. Clasa de protecție C. Protecție la contactul cu suprafețe încinse de până la 250°C (maxim 15 secunde).

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| EN 388 | 4X31C |
| EN 407 | X2XXXX |
| Căldură de contact până la | 250 °C |
| Material de suport | Poliester, aramidă, fibră de sticlă |

| | |
|--|---|
| Strat de acoperire | Nitril |
| Culoarea | portocaliu/negru |
| Aplicație | de folosință multiplă |
| Domeniu de utilizare | Allround |
| Tehnologie de tricotat | 10G |
| Clasă de protecție împotriva tăieturilor | C |
| Standard | EN 407 |
| Tip produs | Mănuși de protecție la temperaturi înalte |