

**Pereche de mănuși de protecție la temperaturi înalte și protecție împotriva tăieturilor, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094619 7
GTIN	4062406773366
Clasa articolului	02H

Descriere**Execuție:**

HOLEX Mănuși de protecție termică și împotriva tăieturilor, cu tehnologie de tricotare cu finețe de 10. Clasa de protecție C. Protecție la contactul cu suprafețe încinse de până la 250°C (maxim 15 secunde).

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

EN 388	4X31C
EN 407	X2XXXX
Căldură de contact până la	250 °C
Material de suport	Poliester, aramidă, fibră de sticlă

Strat de acoperire	Nitril
Culoarea	portocaliu/negru
Aplicație	de folosință multiplă
Domeniu de utilizare	Allround
Tehnologie de tricotat	10G
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Standard	EN 407
Tip produs	Mănuși de protecție la temperaturi înalte