

Garant**Șubler digital de adâncime HCT IP67 cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418685 150
GTIN	4062406773960
Clasa articolului	41A

Descriere**Execuție:**

Afișaj LCD foarte mare, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor de 11,5 mm. Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 20 de minute, sistemul comută automat în modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Se mențin valoarea măsurată și punctul zero. Carcasă din 2 componente cu **suprafață Haptoprene care asigură o mânăuire confortabilă.** Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu știft fin de măsurare călit, Ø 1,5 mm, lungime 5 mm. Cu Preset (ajustarea inițială a valorii).

Șubler digital de adâncime IP67 HCT cu bluetooth 5.0. **Afișaj LCD foarte mare, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor de 11,5 mm.** Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat în modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Se mențin valoarea măsurată și punctul zero. Carcasă din 2 componente cu **suprafață Haptoprene care asigură o mânăuire confortabilă.** Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu știft fin de măsurare călit, Ø 1,5 mm, lungime 5 mm. Cu preset (ajustarea prealabilă a valorii).

Model **cu bluetooth.** Compatibil cu aplicația de mobil opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS. Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID).

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Talpă suplimentară, lungă de 320 mm, Cod 418689, vârf pentru măsurarea distanțelor Cod 418630.

Descriere tehnică

Citire comutabilă	0,01 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Lungimea tălpii	100 mm
Interfață	Interfață Bluetooth
Tip de baterii	Celulă buton
Număr de baterii incluse	1
Calibrarea	A1
Citire comutabilă	0,0005 inch
Clasă de protecție IP	IP 67
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	HCT Mobile App
Aplicație radio	HCT Windows App
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Serie	HCT
Secțiunea riglei de măsurare	16×3,5 mm
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Citire comutabilă	mm / inch
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime

Servicii

021220 200

CalibrareȘubler de adâncime cu cârlig Domeniu de
măsurare maxim 200 mm

Calibrare DAkkSȘublere de adâncime cu cârlig Domeniu
de măsurare maxim 200 mm

021230 200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032

Capac pentru șubler Tip B

412237 B

Șurub pentru suport de măsurător de adâncime

412236