

Garant**Șubler digital HCT IP67 cu bluetooth și tijă rotundă de adâncime, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 412783 150 |
| GTIN | 4062406773953 |
| Clasa articolului | 41A |

Descriere**Execuție:**

Șubler digital IP 67 HCT cu **bluetooth 5.0. Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor 11,5 mm.** Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat în modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Se mențin valoarea măsurată și punctul zero. Carcasă din 2 componente cu **suprafață Haptoprene care asigură o mână confortabilă.** Șublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei și praf. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Compatibil cu aplicația de mobil opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS. Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID).

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Piese de schimb:

Suport de baterie Cod 412237 Ref. B.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Citare | 0,01 mm |
| Aplicație radio | HID (Human Interface Device) |
| Aplicație radio | HCT Mobile App |
| Aplicație radio | HCT Windows App |

| | |
|--|---------------------|
| Serie | HCT |
| Tijă de adâncime | Ø 1,6 |
| Citire comutabilă | mm / inch |
| Citire | 0,0005 inch |
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081560 |
| Clasă de protecție IP | IP 67 |
| Lungimea ciocului | 40 mm |
| Dimensiune internațională | CR2032 |
| Tip de baterii | Celulă buton |
| Standard | ISO 13385 |
| Tijă adâncime existentă | da |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Calibrarea | A1 |
| Număr de baterii incluse | 1 |
| Abatere de măsurare E MPE | ±0,02 mm |
| Interfață | Interfață Bluetooth |
| Tehnică de măsurare | digital |
| Material | Oțel superior, INOX |
| Toate componentele | călit |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Tip produs | Șubler universal |

Servicii

| | |
|---|------------|
| CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 021000 200 |
| Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 021010 200 |

Accesorii

| | |
|---|---------------|
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032 | 081560 CR2032 |
| Capac pentru șubler Tip B | 412237 B |
| Șurub pentru suport de măsurător de adâncime | 412236 |
| Tip SPRING | 412240 SPRING |