

Garant**Șubler digital HCT IP67 cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412781 200
GTIN	4062406773939
Clasa articolului	41A

Descriere**Execuție:**

Șubler digital IP 67 HCT cu **bluetooth 5.0. Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor 11,5 mm.** Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat în modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Se mențin valoarea măsurată și punctul zero. Carcasă din 2 componente cu **suprafață Haptoprene care asigură o mânăuire confortabilă.** Șublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei și praf. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Compatibil cu aplicația de mobil opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS. Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID).

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Piese de schimb:

Suport de baterie Cod 412237 Ref. B.

Descriere tehnică

Citire comutabilă	mm / inch
Citire	0,0005 inch
Tijă adâncime existentă	da
Calibrarea	A1

Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Lungimea ciocului	50 mm
Dimensiune internațională	CR2032
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	HCT Mobile App
Aplicație radio	HCT Windows App
Citire	0,01 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Standard	ISO 13385
Tip de baterii	Celulă buton
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560
Serie	HCT
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm

021000 200

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm

021010 200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Capac pentru șubler Tip B	412237 B
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236
Tip SPRING	412240 SPRING