

**Garant****Șubler digital HCT IP67 cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412781 300
GTIN	4062406773946
Clasa articolului	41A

**Descriere****Execuție:**

Șubler digital IP 67 HCT cu **bluetooth 5.0. Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor 11,5 mm.** Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat în modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Se mențin valoarea măsurată și punctul zero. Carcasă din 2 componente cu **suprafață Haptoprene care asigură o mânăuire confortabilă.** Șublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei și praf. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Compatibil cu aplicația de mobil opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS. Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID). Fără tijă de adâncime

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Piese de schimb:**

Suport de baterie Cod 412237 Ref. B.

**Descriere tehnică**

Citare	0,01 mm
Tip de baterii	Celulă buton
Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de baterii incluse	1

Dimensiune internațională	CR2032
Calibrarea	A1
Lungimea ciocului	64 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Aplicația HCT Mobile
Aplicație radio	HCT Windows App
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560
Citire	0,0005 inch
Tijă adâncime existentă	nu
Serie	HCT
Standard	ISO 13385
Clasă de protecție IP	IP 67
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300
Calibrare DAKkȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Capac pentru șubler Tip B	412237 B
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236
Tip SPRING	412240 SPRING