



Nivela rotativa cu lasel LINO, Tip: L6RS



Date comandă

Numărul de comandă	468486 L6RS
GTIN	7640180530640
Clasa articolului	47C

Descriere

Execuție:

Carcasă robustă din plastic, ergonomică; protejată împotriva prafului și a apei. Nivelă laser multilinie cu autonivelare, cu linii laser 3× 360°. O linie laser orizontală și două verticale 360°. Linii laser subțiri, pronunțate și vizibile clar. Puterea laserului este reglabilă în 3 trepte, pentru o vizibilitate mai bună sau un timp de funcționare mai mare. Autonivelare la poziții înclinate pentru distanțe mari. Economie de timp datorită alinierii simple a punctului de plumb. Punct de plumb fix datorită bazei integrate. Aliniere simplă și precisă a liniilor laser cu ±10°. Funcție de memorie pentru setările personale. Protejat împotriva prafului și a apei pulverizate. Conceptul alimentării din trei surse posibile permite lucrul fără întreruperi. Opțional, funcționare cu acumulator Li-Ion, cu baterii AA sau cu alimentare de la rețea.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

3× baterie Cod 081561 LR6, placă de reglaj-miră laser, geantă.

Descriere tehnică

Înălțime	110 mm
Greutate	530 g
Filet pentru stativ	1/4 UNC inch
Număr de baterii incluse	3
Culoarea laserului	roșu
Rază de acțiune cu receptor	70 m
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Rază de acțiune	25 m
Clasă de protecție IP	IP 54
Lățime	60 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Eroare de toleranță	$\pm 0,2$ mm/m
Domeniu de nivelare	± 4 grad
Adâncime	100 mm
Serie	LINO
Diametru cu receptor	140 m
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	25 h
Tip produs	Laser cu linii în cruce

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------