

**Tampoane de șlefuit (A) 4 straturi, Ø 50 mm, Granulație: 80****Date comandă**

Numărul de comandă	555171 80
GTIN	4007220152768
Clasa articolului	55G

Descriere**Execuție:**

Sculă specială cu pânză de șlefuit cu 4 straturi prinse între ele și suport filetat centric.

Aplicație:

Pentru șlefuire laterală în locuri greu accesibile cum ar fi canalele, concavitățile și fantele. Șlefuirea se poate face cu partea superioară și cu cea inferioară.

Notă:

Folosiți dornul de prindere Cod 555175.

Prescurtare pentru material abraziv: A

Turație recomandată: 6500 min⁻¹

Descriere tehnică

Comparație granulație	80
Ø discurilor	50 mm
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Suport de material abraziv	Pânză

Caracteristici nume produs	Ø 50 mm
Mașină acționată	Polizor drept,
Turație recomandată	6500 min ⁻¹
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		