



## Tampoane de șlefuit (A) 4 straturi, Ø 30 mm, Granulație: 80



### Date comandă

Numărul de comandă	555170 80
GTIN	4007220152706
Clasa articolului	55G

### Descriere

#### Execuție:

Sculă specială cu pânză de șlefuit cu 4 straturi prinse între ele și suport filetat centric.

#### Aplicație:

Pentru șlefuire laterală în locuri greu accesibile cum ar fi canalele, concavitățile și fantele. Șlefuirea se poate face cu partea superioară și cu cea inferioară.

#### Notă:

Folosiți dornul de prindere Cod 555175.

Prescurtare pentru material abraziv: A

Turație recomandată: 6500 min<sup>-1</sup>

### Descriere tehnică

Comparație granulație	80
Ø discurilor	30 mm
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Suport de material abraziv	Pânză

Caracteristici nume produs	Ø 30 mm
Mașină acționată	Polizor drept,
Turație recomandată	6500 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		